

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			dwutlenek azotu (NO2)		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 200 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 200 µg/m ³
20	0	52,8	0,556	0,00	0,88	0,011	0,00
40	0	56,9	0,610	0,00	0,90	0,013	0,00
60	0	61,3	0,670	0,00	0,92	0,014	0,00
80	0	65,3	0,727	0,00	0,96	0,016	0,00
100	0	69,0	0,779	0,00	0,98	0,018	0,00
120	0	72,5	0,820	0,00	1,02	0,021	0,00
140	0	74,6	0,856	0,00	1,11	0,024	0,00
160	0	76,2	0,908	0,00	1,38	0,029	0,00
180	0	76,0	0,992	0,00	1,90	0,035	0,00
200	0	75,2	1,094	0,00	2,97	0,042	0,00
220	0	85,1	1,157	0,00	3,96	0,048	0,00
240	0	83,8	1,152	0,00	3,23	0,048	0,00
260	0	74,5	1,082	0,00	2,55	0,041	0,00
20	20	57,2	0,635	0,00	0,96	0,013	0,00
40	20	62,6	0,708	0,00	1,00	0,015	0,00
60	20	68,2	0,791	0,00	1,03	0,017	0,00
80	20	73,7	0,876	0,00	1,05	0,020	0,00
100	20	78,5	0,954	0,00	1,10	0,023	0,00
120	20	83,3	1,027	0,00	1,14	0,027	0,00
140	20	86,9	1,086	0,00	1,20	0,032	0,00
160	20	88,9	1,170	0,00	1,34	0,039	0,00
180	20	88,9	1,314	0,00	1,84	0,052	0,00
200	20	86,8	1,643	0,00	3,33	0,087	0,00
220	20	124,9	2,264	0,00	7,52	0,173	0,00
240	20	93,9	1,681	0,00	3,51	0,092	0,00
260	20	81,9	1,406	0,00	2,70	0,060	0,00
20	40	61,6	0,723	0,00	1,09	0,015	0,00
40	40	68,5	0,824	0,00	1,13	0,017	0,00
60	40	76,0	0,942	0,00	1,18	0,020	0,00
80	40	83,5	1,069	0,00	1,21	0,024	0,00
100	40	90,5	1,199	0,00	1,26	0,029	0,00
120	40	97,4	1,319	0,00	1,31	0,035	0,00
140	40	103,0	1,423	0,00	1,39	0,043	0,00
160	40	105,9	1,555	0,00	1,50	0,054	0,00
180	40	105,9	1,810	0,00	1,71	0,077	0,00
240	40	105,3	2,375	0,00	3,76	0,149	0,00
260	40	89,3	1,791	0,00	2,87	0,081	0,00
20	60	66,4	0,821	0,00	1,24	0,017	0,00
40	60	75,0	0,961	0,00	1,33	0,020	0,00
60	60	85,0	1,132	0,00	1,41	0,025	0,00
80	60	95,1	1,323	0,00	1,45	0,031	0,00
100	60	106,0	1,551	0,00	1,49	0,039	0,00
120	60	116,0	1,768	0,00	1,55	0,049	0,00
140	60	124,7	1,953	0,00	1,69	0,061	0,00
240	60	117,1	3,050	0,00	4,14	0,190	0,00
260	60	96,9	2,226	0,00	3,06	0,095	0,00
20	80	70,5	0,921	0,00	1,41	0,020	0,00
40	80	80,7	1,108	0,00	1,61	0,024	0,00
60	80	94,0	1,355	0,00	1,83	0,031	0,00
80	80	109,9	1,680	0,00	1,96	0,043	0,00
100	80	125,4	2,093	0,00	2,04	0,062	0,00
240	80	127,4	3,800	0,00	4,56	0,212	0,00
260	80	101,3	2,657	0,00	3,24	0,101	0,00
20	100	73,8	1,025	0,00	1,56	0,023	0,00
40	100	85,4	1,265	0,00	1,89	0,030	0,00
60	100	100,4	1,602	0,00	2,42	0,040	0,00
240	100	127,0	4,391	0,00	4,61	0,193	0,00
260	100	106,3	3,052	0,00	3,05	0,096	0,00
20	120	76,9	1,137	0,00	1,60	0,029	0,00
240	120	139,5	4,766	0,00	3,05	0,137	0,00
260	120	114,5	3,355	0,00	2,45	0,080	0,00
20	140	80,1	1,248	0,00	1,52	0,036	0,00
240	140	151,5	5,098	0,00	2,23	0,099	0,00
260	140	120,8	3,527	0,00	1,81	0,065	0,00
20	160	85,7	1,350	0,00	1,49	0,042	0,00
240	160	154,5	4,959	0,00	1,88	0,077	0,00
260	160	122,5	3,434	0,00	1,52	0,054	0,00
20	180	86,6	1,458	0,00	2,15	0,047	0,00
240	180	147,8	4,187	0,00	1,62	0,061	0,00
260	180	118,9	3,041	0,00	1,37	0,045	0,00
20	200	80,4	1,535	0,00	2,10	0,046	0,00
240	200	135,1	3,418	0,00	1,39	0,050	0,00
260	200	111,3	2,576	0,00	1,24	0,038	0,00
20	220	74,5	1,511	0,00	1,69	0,041	0,00
40	220	84,8	1,975	0,00	1,59	0,059	0,00

X m	Y m	tlenki azotu jako NO ₂			dwutlenek azotu (NO ₂)		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 200 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 200 µg/m ³
240	220	119,7	2,882	0,00	1,24	0,041	0,00
260	220	101,9	2,199	0,00	1,14	0,033	0,00
20	240	69,7	1,448	0,00	1,38	0,036	0,00
40	240	78,8	1,819	0,00	1,28	0,046	0,00
240	240	104,7	2,486	0,00	1,11	0,034	0,00
260	240	91,5	1,919	0,00	1,04	0,028	0,00
20	260	65,5	1,383	0,00	1,17	0,031	0,00
40	260	72,9	1,705	0,00	1,14	0,037	0,00
240	260	91,4	2,139	0,00	1,03	0,029	0,00
260	260	82,1	1,733	0,00	0,96	0,025	0,00
20	280	60,6	1,302	0,00	1,07	0,027	0,00
40	280	67,3	1,624	0,00	1,06	0,031	0,00
60	280	73,7	1,944	0,00	1,10	0,035	0,00
80	280	80,9	2,330	0,00	1,17	0,037	0,00
100	280	87,6	2,706	0,00	1,25	0,037	0,00
120	280	93,4	3,100	0,00	1,33	0,037	0,00
140	280	96,2	3,457	0,00	1,36	0,037	0,00
160	280	97,5	3,581	0,00	1,35	0,037	0,00
180	280	95,5	3,321	0,00	1,28	0,036	0,00
200	280	91,9	2,809	0,00	1,16	0,033	0,00
220	280	86,5	2,258	0,00	1,05	0,029	0,00
240	280	79,8	1,830	0,00	0,98	0,025	0,00
260	280	73,2	1,525	0,00	0,91	0,022	0,00